

Тренога для стаканов

**Вискозиметры
Чашка Форда**
Соответствуют:
**DIN 53211,
ISO 2431,
ASTM D-1200**

**Стаканы с ручкой****Водяная баня****Термостат с нагревом и охлаждением**

**Запрашивайте
полный перечень
приборов для
тестирования
нефтепродуктов !**

Стаканы для определения вязкости.

Металлические хромированные калиброванные стаканы для определения кинематической вязкости.

Код	Соответствует стандарту	Тип	d отверстия, мм	Диапазон, сСт	Время падения
10.1C001	DIN 53211	стандарт	4	90 - 700	25" - 100"
10.1C002	DIN 53211	подогрев	4	90 - 700	25" - 100"
10.1C003	DIN 53211	с ручкой	4	90 - 700	25" - 100"
10.1C004	ISO 2431	стандарт	3	5 - 42	30" - 100"
10.1C005	ISO 2431	подогрев	3	5 - 42	30" - 100"
10.1C006	ISO 2431	стандарт	4	35 - 135	30" - 100"
10.1C007	ISO 2431	подогрев	4	35 - 135	30" - 100"
10.1C008	ISO 2431	стандарт	5	100 - 350	30" - 100"
10.1C009	ISO 2431	подогрев	5	100 - 350	30" - 100"
10.1C010	ISO 2431	стандарт	6	190 - 680	30" - 100"
10.1C011	ISO 2431	подогрев	6	190 - 680	30" - 100"
10.1C012	ASTM D-1200	стандарт	2,53	25 - 120	20" - 100"
10.1C013	ASTM D-1200	стандарт	3,40	40 - 220	20" - 100"
10.1C014	ASTM D-1200	стандарт	4,12	70 - 370	20" - 100"
10.1C015	ASTM D-1200	подогрев	2,53	25 - 120	20" - 100"
10.1C016	ASTM D-1200	подогрев	3,40	40 - 220	20" - 100"
10.1C017	ASTM D-1200	подогрев	4,12	70 - 370	20" - 100"
10.1C018	ASTM D-1200	с ручкой	2,53	25 - 120	20" - 100"
10.1C019	ASTM D-1200	с ручкой	3,40	40 - 220	20" - 100"
10.1C020	ASTM D-1200	с ручкой	4,12	70 - 370	20" - 100"

Дополнительные принадлежности.

Код	Описание	Тип стаканов
10.1C021	Подставка регулируемой высоты для стаканов	стандарт
10.1C022	Водяная баня с нагревателем и регулируемым уровнем для стаканов	подогрев
10.1C024	Регулятор температуры Electemp	подогрев
10.1C025	Датчик Pt 100 для Electemp и водяной бани	подогрев

Термостат для вискозиметрических стаканов типа Ford.

Код	Описание	t, °C	Стаб., °C	Размеры, см	Тип стаканов
10.1C023	Нерж.сталь, нагрев /охл. элементами Пельтье, цифровой индикатор t °C, ножки регулило высоте, отверстие для стакана расположено в центре.	10-110	± 0,1	26 x 30 x 20	DIN 53211 ISO 2431 ASTM D-1200

Калибровочные стандарты (поставляются с калибровочным сертификатом (при 25°C).

Код	Вязкость	Объем, мл	Тип стаканов
10.1E001	9 сСт	470	10.1C004, 10.1C005
10.1E002	17 сСт	470	10.1C004, 10.1C005
10.1E003	34 сСт	470	10.1C004, 10.1C005, 10.1C006, 10.1C007, 10.1C013, 10.1C016, 10.1C019
10.1E004	120 сСт	470	10.1C001, 10.1C002, 10.1C003, 10.1C006, 10.1C007, 10.1C008, 10.1C009, 10.1C013, 10.1C016, 10.1C019
10.1E005	235 сСт	470	10.1C001, 10.1C002, 10.1C003, 10.1C008, 10.1C009, 10.1C010, 10.1C011, 10.1C013, 10.1C016, 10.1C019
10.1E006	468 сСт	470	10.1C001, 10.1C002, 10.1C003, 10.1C010, 10.1C011, 10.1C013, 10.1C016, 10.1C019

Масляные бани "Precisdig" с цифровым управлением и дисплеем.

Регулируемая температура от окружающей + 5°C до 200°C, стабильность ± 0,5°C, однородность ± 2,5°C, точность рабочей температуры 1°C, нерж.сталь, автоматическое реле безопасности.

Код	Объем, л	Размеры внутр., см	Размеры внеш., см	Мощность, Вт	Вес, кг
11.5018	5	15 x 30 x 14	20 x 37 x 27	1100	6
11.5019	12	15 x 30 x 30	20 x 40 x 42	1400	8
11.5020	20	15 x 48 x 30	20 x 58 x 42	2100	10
11.5021	45	15 x 62 x 50	20 x 69 x 62	3800	18

Принадлежности к масляным баням (заказываются дополнительно):

треугольная крышка с отверстием для термометра и перфорированная подставка на дно бани.

Песочные бани "Combiplac -Sand"

Регулируемый равномерный нагрев плитки до 400°C, электронный регулятор мощности, нерж.сталь, баня не деформируется и легко снимается для чистки, нагревательную плитку можно использовать без бани.

Код	Размеры внутр., см	Размеры внеш., см	Мощность, Вт	Вес, кг
11.5025	5 x 18 x 38	18 x 22 x 41	2300	13
11.5026	5 x 30 x 30	21 x 32 x 35	2800	15

Встряхиватель с подогревом "Rotaterm"

Подогреваемая верхняя платформа, круговое и возвратно-поступательное движение, пружинные фиксаторы, электронный индикатор скорости и температуры, цифровой дисплей, защита от перегрева.

Код	t, °C	Кол-во колебаний в мин.	Размер платформы, см	Размеры внеш., см	Мощность, Вт
8.7C017	До 250	От 20 до 230	41 x 31	30 x 46 x 38	2300

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании J.P.Selecta на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ЗАКАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:

Компания «СИМАС»

info@simas.ru

т.ф. (495) 71 8 210 77 79 211 77 00

117405

В

Региональные дилеры:

смотрите на сайте



WWW.SIMAS.RU